

## CARACTERISTIQUES

- Jeu de 12 tarauds HSS
- Tailles de taraud M3, M4, M5, M6, M8, M10
- Jeu de 170 mèche en HSS
- Tailles de foret 2,5, 3,3, 4,2, 5, 6,8, 8,5
- Idéal pour une utilisation avec des outils manuels ou électriques

## Jeu RS Pro de taraud et de perceuse HSS

RS code commande : 669-9404



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à

payer un prix élevé.

### Description du produit

Présentation du jeu de 12 tarauds et forets HSS (acier haute vitesse) de notre marque RS Pro, un jeu compact professionnel de haute qualité idéal pour une grande variété de tâches de bricolage. La combinaison de forets et tarauds est parfaite pour créer des trous, tarauder et fileter la coupe dans une gamme de matériaux lorsqu'elle est utilisée avec un outil manuel ou électrique tel qu'une clé à taraud ou une perceuse électrique. Le jeu de 7 pièces est doté d'une structure HSS (acier haute vitesse) pour une plus grande durabilité et une meilleure résistance à la corrosion.


### Caractéristiques

<b>Type</b>	Jeu de tarauds à filetage
<b>Contenu</b>	6 forets (2,5, 3,3, 4,2, 5, 6,8, 8,5) 6 tarauds (M3, M4, M5, M6, M8, M10)
<b>Nombre de pièces</b>	12
<b>Applications</b>	Construction, bricolage, plomberie, ateliers, rénovations

### Spécifications mécaniques

<b>Matériau</b>	HSS
<b>Taille de taraud maximale</b>	M10
<b>Taille de taraud minimum</b>	M3





### 1/4in hexagon drive tap

RS Stock Number	Manufacturer Part No.	Size	Pitch mm	Overall Length (L - 1.5)mm	Flute Length (l - 1.5)mm	Shank Length mm	Shank A/F mm	No. of flute
6699372	T10500300	M3	0,5	32,5	9	15	6,35	3
6699381	T10500400	M4	0,7	35,0	11	15	6,35	3
6699384	T10500500	M5	0,8	35,0	14	15	6,35	3
6699388	T10500600	M6	1,0	37,5	16	15	6,35	3
6699397	T10500800	M8	1,25	40,4	18	15	6,35	4
6699390	T10501000	M10	1,5	40,5	21	15	6,35	4
6699394	T9061	6pcs (M3-M4-M5-M6-M8-M10)						
6699404	HT9120	6pcs drills(2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5) and 6pcs taps(M3-M4-M5-M6-M8-M10)						