

Fiche technique

TPZ1000RN

Poteau à mémoire de forme 80mm/1000mm - tête boule - à fixer - noir RAL9005

Poteau flexible à mémoire de forme noir diamètre 80 mm tête boule permet de ne pas endommager les véhicules. En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale et sans casser le scellement ou la fixation. Résiste à la déchirure, à la traction et à la rupture. Utilisé pour la séparation et protection des différentes zones en ville et sur les parkings. Hauteur 1000mm. A fixer directement dans le sol. Fixation non incluses. Plusieurs possibilités d'option : anneau pour chaine, bande réfléchissante, fixation, coloris spécifique.



Code douanier	3926909790
EAN	3321360013262


Couleur : Noir (RAL9005)

Matière : Polyuréthane

Température d'utilisation °C-20 +50

Caractéristiques :

- En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale et sans casser le scellement ou la fixation ni endommager les véhicules.
- Résiste à la déchirure, à la traction et à la rupture.
- A fixer directement au sol.





Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Dimensions platine (mm)	épaisseur platine (mm)	Type tête	Poids net (kg)
1000	80	140x140	20	Boule	2,85

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com