StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

2入力1出力HDMIディスプレイ切替器/セレクター/スイッチ 1080p 自動/優先切替機能付き

Product ID: VS221HDQ



HDMIオーディオ＆ビデオソースを自動的に切り替える2ポートHDMIオートスイッチ。使い方が簡単なHDMIスイッチは、EDIDコピーでビデオ解像度を保持し、スムーズにビデオソースを切り替えます。

シームレスな信号選択

スイッチのEDIDコピー機能は1080pに対応しており、ネイティブ解像度を保持してビデオソース切り替え時にシームレスな移遷を実現します。ビデオ接続エミュレーションにより、ビデオソースを切り替えても、接続されたコンピュータの設定に混乱が発生しません。

簡単な制御

手動でケーブルを接続し直す代わりに、HDMIディスプレイにふたつのHDMIビデオソースを接続しておくと手間がかかりません。取り付け金具も同梱されており、見た目にもすっきりしたプロ仕様の設置が可能です。

柔軟な切り替えオプション

切り替えモードには3つのオプションがあり、手軽に操作できます。

自動ポート選択: 最後に使用したビデオソースを自動的に表示します。

優先ポート選択:入力2を入力1より優先させます。入力2にビデオソースが接続されている場合、そのソースが表示されます。

マニュアルポート選択:使い方が簡単なフロントパネルのボタンでHDMIソースを手動で選択します。

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Certifications, Reports and Compatibility

RoHS Compliant Available

Applications

- ホームシアター環境でBlu-rayプレーヤー、セットトップボックス、ゲームコンソールなどを自動切り替え
- テストベンチ施設でコンピュータのトラブルシューティング時にふたつのビデオソースを接続・切り替え
- 病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージで異なるビデオソースを切り替え

Features

- 自動切り替え
- 優先スイッチ
- マニュアル制御コンソール内蔵
- EDIDエミュレーション
- ビデオ接続エミュレーション
- ビデオ解像度1080pに対応
- 取り付け金具同梱

	Warranty	2 Years
ハードウェア	AV入力	HDMI
	AV出力	HDMI
	オーディオ	あり
	ポート	2
	ラック取り付け可能	あり
	配線	HDMI
性能	オーディオ仕様	7.1サラウンドサウンド
	対応解像度	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	最大デジタル解像度	1920x1200 / 1080p
	最大距離	10 m / 33 ft
コネクタ	コネクタA	2 - HDMI（19ピン）メス
	コネクタB	1 - HDMI（19ピン）メス
インジケータ	LEDインジケータ	1 - ソース#1 アクティブ
		1 - ソース#2 アクティブ
電源	プラグタイプ	M
	入力電圧	100 ~ 240 AC
	入力電流	0.6 A
	出力電圧	12 DC
	出力電流	1.5 A
	消費電力(W)	18
	電源	ACアダプタ同梱
環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	湿度	0%~80%
物理的特徴	エンクロージャタイプ	アルミ&プラスチック
	色	ブラック
	製品幅	2.6 in [65 mm]
	製品重量	10.2 oz [290 g]
	製品長さ	6.1 in [156 mm]

	製品高さ	0.8 in [20 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	30.1 oz [853 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - HDMI自動スイッチ 1 - ユニバーサルACアダプタ(日本／北米／イギリス／欧州／オーストラリア) 1 - リモートコンソール 1 - フットパッドセット 1 - 取り付け金具セット 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.