100-pack skruvmonterade kabelklämmor - Medelstort buntkabelfäste/hållare på 6,35 mm - Enkelt återanvändbart nylonclips av R-typ - Skruvmonterad Ethernet-kabelhanteringsklämma - TAA med antändlighetsklass UL/94V-2

Produkt ID: CBMSDCC2



Dessa kabelclips av R-typ säkrar kablar mot väggen så att du kan dra och organisera dem. 100 vita kabelclips ingår, vilket garanterar att du har gott om kabelclips till hands.

Dessa elkabelclips i plast har ett inbyggt monteringshål på 4,6 mm som du kan använda för att bunta ihop kablar medan du monterar dem på en vägg. De håller små kablar upp till 6,35 mm. De är snabba och enkla att installera eller ta bort, med ett enda skruvhål som fäster kabeln och monterar den på väggen - perfekt för att organisera och leda nätverkskablar, strömkablar eller andra kablar hemma eller på kontoret.

Dessa kabelclips är tillverkade av slitstarkt Nylon 66-material och är tuffa och flexibla. De är temperaturklassade för -40 till 85 C, UL94 V-2-brandklassade, UL-godkända.

StarTech.com erbjuder ett urval av dessa kabelclips i olika storlekar för att passa olika tillämpningar:

Liten för 5 mm kabeldiameter (CBMSDCC1)

Medelstor för 6,35 mm kabeldiameter (CBMSDCC2)

Stor för 7,9 mm kabeldiameter (CBMSDCC3)

Dessa kabelclips är TAA-kompatibla. StarTech.com har varit IT-proffsens förstahandsval i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Dra kablarna med montering på vägg eller tak i ditt kontor eller serverrum

Funktioner

• 100-PACK MED SKRUVMONTERADE KABELKLÄMMOR: Kabelklämmor av R-typ som håller små kabelbuntar upp till 6,35 mm diameter, vilket ser till att kablarna är organiserade

• ORGANISERA OCH SÄKRA: Fästelement till kabelhantering för montering av koaxialkablar, RJ11-telefonledningar, AV-, RJ45 CAT5/CAT6 Ethernet-, nätverks- och USB-kablar till golvlister, trädetaljer, gips eller murverk med en skruv eller spik

• INDUSTRIELL STYRKA: Återanvändbar kabelhållare som fästs med skruv är tillverkad av hållbart UL-listat Nylon 66-material som är UL94 V-2-brandklassat. Temperaturklassad till -40 till 85 C. UL-godkänd. RoHS- och TAA-kompatibel

• TILLGÄNGLIGA I ANDRA STORLEKAR: Liten (CBMSDNMCC1) för 5 mm buntdiameter. Stor (CBMSDNMCC3) för 7,9 mm buntdiameter

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Dessa kabelclips stöds under livslängden av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Prestanda		
	Garantipolicy	2 Years
	Allmänna specifikationer	Maximal kabeldiameter: 6,35 mm
		Monteringshålets storlek: 4,6 mm
Utseende		
	Färg	Vit
	Kabinettyp	Nylon 66
	Produktlängd	0.3 in [7.0 mm]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]

	Produkthöjd	0.4 in [1.0 cm]
	Produktvikt	0.0 oz [0.5 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	100
	Paketets längd	4.5 in [11.5 cm]
	Paketets bredd	4.4 in [11.1 cm]
	Paketets höjd	1.5 in [3.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.1 oz [60.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	100 - Skruvmonterade kabelklämmor
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.