

Cable HDMI de alta velocidad 5m Ultra HD 4k x 2k - 2x Macho - Activo con Amplificador - Negro

Product ID: HDMM5MA



El cable HDMI® activo de alta velocidad (5 m), modelo HDMM5MA, incluye un amplificador de señal activo integrado para conexiones a una distancia de hasta 5m entre dispositivos con HDMI disponible, sin pérdida de señal.

Este cable duradero y liviano está fabricado con un alambre HDMI más fino (aproximadamente la mitad de grosor que un cable normal de 5 metros), lo cual permite una instalación más flexible con el mínimo estorbo. Además, el cable incluye circuitos de amplificación integrados que amplifican activamente la señal HDMI sin que se requiera una fuente de alimentación externa.

Este cable HDMI de alta calidad soporta totalmente las resoluciones de 1080 p+ hasta 120 Hz de frecuencia de barrido, con colores reales. Para ajustarse a las exigencias de los dispositivos de alta definición del futuro, como resoluciones y tasas de tramas más altas, nuestro cable Ultra HD puede soportar resoluciones de imagen de hasta 4 k x 2 k.

El cable HDMI (5 metros) está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com.

Nota: El cable tiene un diseño unidireccional que requiere que sea instalado en la dirección correcta. Para asegurarse que el cable se conecte correctamente, por favor refiérase a la etiqueta "TV" del conector HDMI que se enchufa a una pantalla.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Conexión de dispositivos audiovisuales de alta definición, como reproductores Blu-Ray Disc™, televisores HDTV, reproductores de DVD, grabadoras DVR, consolas de juegos, proyectores, etc., a 5 metros de distancia, sin pérdida de señal.

Features

- Diseño de cable delgado: diámetro exterior de 3,6 mm
- Amplificador activo de circuito integrado
- Soporte para resoluciones Ultra HD de hasta 4 k x 2 k
- Conectores HDMI recubiertos en oro
- Fabricación de alta calidad

Hardware	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)
	ID del Conjunto de Chips	Redmere - PRA1610
	Revestimiento del Conector	Oro
	Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30 Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Macho
Características Físicas	Cable OD	0.1 in [3.6 mm]
	Calibre del Conductor	36 AWG
	Color	Negro
	Estilo de Conector	Recto
	Longitud del Cable	16.4 ft [5 m]
	Longitud del Producto	16.4 ft [5 m]
	Peso del Producto	3.3 oz [94 g]
Información de la Caja	Cantidad de Paquetes	1
	Peso (de la Caja) del Envío	3.6 oz [103 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Cable HDMI® activo de alta velocidad de 5 m - HDMI - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.