

AN (BC fritté), Silencieux, applications générales, millimètres

AN120-M5

Fiche technique

General series information

- Fluide : air comprimé
- Pression d'utilisation maxi : 1.0 MPa
- Réduction du bruit : 13-21 dB(A)
- Surface équivalente mm ^{2} : 1-20
- Température ambiante et du fluide : 5 - 50° C



Silencieux

Spécifications standards

Taille	20 (Echappement : Circonférence, réduction du bruit :13/18 dB, surface équivalente 1/5 mm²)
Orifice	M5
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	5 °C
Réduction du bruit	18 dB
Surface effective	5 mm²
Poids	0.003 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue AN_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr