

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Doppelprofil-DIN-Schienen.
Abmessungen: 35x1,5. Länge 1000.
Versorg.: 20

NSYDPR100

⚠ Eingestellt am: 23 Juni 2023

⚠ Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

EAN Code : 3606480064012

Hauptmerkmale

Anwendung	Mehrzweck
Baureihe	Spacial
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Schientyp	Doppelprofil-DIN
Gehäuse-Nennmaße	-
Kompatible Produktfamilie	Spacial (Spacial SF) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SFX) Spacial (Spacial SMX) Spacial (Spacial SD)
Geräteaufbau	Befestigungselemente 1 Schiene
Menge pro Satz	Satz à 20

Zusatzmerkmale

Material	Verzinkter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Verzinkt
Befestigungsmodus	Durch Befestigungselement - Struktur des Gehäuses Ort
Anpassung	Stufenlose Einstellung Rastermaß 25 mm
Länge	Nennwert: 1000 mm Echt: 990 mm
Höhe	Nennwert: 15 mm
Breite	Nennwert: 35 mm
Tiefe	Nennwert: 35 mm
Dicke	1,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm

VPE 1 Breite	3,7 cm
VPE 1 Länge	98,8 cm
VPE 1 Gewicht	1,86 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)

NSYDPR100 wird ersetzt durch:

1x



Doppelprofil-DIN-Schienen. Abmessungen: 35x1,5. Länge 2000. Versorg.: 20
NSYDPR200