FICHE TECHNIQUE
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ OUTDOOR

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

SUXXEED OFFROAD 2.0 SILVER LOW

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
67923	36 > 48	11	680 g

100 % metal free

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S | FO | LG | CI | SC | SR

DOMAINES D'APPLICATION





COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU2D
BOUT RECOUVERT	PU
TIGE	cuir fleur huilé hydrofuge insert textile éléments réfléchissants
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants et crochets
DOUBLURE	polyester mesh 3D
LANGUETTE	cuir et textile hydrofuges avec soufflets
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus non-tissé dessous mousse poreuse





Bout recouvert injecté en PU

LES + PRODUIT

- TIGE HYDROFUGE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ
- SEMELLE ULTRA FLEXIBLE AVEC UN PROFIL TOUT-TERRAIN
- BOUT RECOUVERT INJECTÉ POUR UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE
- ÉLÉMENTS RÉFLÉCHISSANTS POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ
- RÉSISTANTE AUX RISQUES DE PERFORATIONS FINES DE 3.0 MM (PS)

*par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

FICHE TECHNIQUE
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ OUTDOOR

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures	FO	Bout recouvert résistant à l'abrasion	SC
Système de grip pour échelle (talon décroché)	LG	Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine)	SR
Semelle isolante contre le froid	CI		

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

CUIR RESPONSABLE CERTIFIÉ
LEATHER WORKING GROUP

2 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

EMBALLAGE

BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
100 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

PAPIER DE SOIE
100 % RECYCLÉ

COMPOSITION

SEMELLE DE PROPRETÉ	56 % de matériaux recyclés

EPI certifié CE • **Mise à jour** : 06/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**