特点

- 铬钒结构，带镀铬钼钢套筒
- 随附便携式吹制成型模制携带箱

RS Pro 机械工具套件、带箱

RS 号： 734-8889

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 机械 94 件装工具套件，提供各种手动工具，是一个综合套件。该工具质量可靠。设计用于专业技工和高级 DIY 专家。便携工具箱实用且耐用，带切口插槽适合每个单独的组件。该套件本身包含各种尺寸的套筒、扳手、万向接头、六角刀头耦合器、六角刀头、精密螺丝刀和延长杆。

一般规格

设置类型	机械
设置内容	刀头、精密螺丝刀、棘齿、螺丝刀、套筒、扳手
件数	94
存储类型	外壳
应用	技工、家庭使用

机械规格

工具箱尺寸	400mm x 315mm x 86mm

套件包含

名称
1/2 in. 套筒 13mm 、 14mm 、 15mm 、 16mm 、 17mm 、 18mm 、 19mm 、 20mm 、 21mm 、 22mm 、 23mm 、 24mm 、 27mm 、 30mm 、 32mm
1/4 in. 套筒火花塞套筒 4mm 、 4.5mm 、 5mm 、 5.5mm 、 6mm 、 7mm 、 8mm 、 9mm 、 10mm 、 11mm 、 12mm 、 13mm
1/2 in. 快速释放棘齿
1/4 in. 快速释放棘齿
1/2 in. 万向接头（铆钉型）
1/4 in. 万向接头（铆钉型）
3/8 in. t 形杆适配器
1/4 in. 110mm 滑动 t 形杆
1/2 in. 快速释放棘齿延长杆
组合扳手 8mm 、 10mm 、 11mm 、 12mm 、 13mm 、 14mm 、 17mm 、 19mm 、 22mm
精密一字螺丝刀： 1.5mm 、 2mm 、 3mm
精密螺丝刀 phillips： 0 号 - 0mm 、 0mm 号、 1 号
精密螺丝刀 torx： T6 、 T8 、 T10
螺丝刀刀头 25 （长） x 6.35mm 六角刀头一字： 4mm 、 5mm 、 6mm
螺丝刀刀头 25 （长） x 6.35mm 六角刀头 phillips： 1mm 号、 2 号
螺丝刀刀头 25 （长） x 6.35mm 六角刀头、米字： 1mm 号、 2 号
螺丝刀刀头 25 （长） x 6.35mm 六角刀头： 3mm 、 4mm 、 5mm
螺丝刀刀头 25 （长） x 6.35mm 六角刀头 torx： T10mm 、 T15mm 、 T20mm 、 T25mm 、 T27mm 、 T30
螺丝刀刀头 30 （长） x 10mm 六角刀头一字： 7mm 、 8mm 、 10mm
螺丝刀刀头 30 （ l ） x 10mm 六角刀头 phillips： 3mm 号、 4 号
螺丝刀刀头 30 （ l ） x 10mm 六角刀头 pozi： 3mm 号、 4 号
螺丝刀刀头 30 （ l ） x 10mm 六角刀头： 6mm 、 7mm 、 8mm 、 10mm
螺丝刀刀头 30 （ l ） x 10mm 六角刀头 torx： T30mm 、 T40mm 、 T45mm 、 T47mm 、 T50
火花塞套筒 16mm 和 21mm
延长杆 1/2 in. 125mm 和 250mm
延长杆 1/4 in. 55mm 、 100mm 和 250mm
1/4 in. 150mm 扳手
1/4 in. 螺丝刀刀头耦合器
1/2 in. 螺丝刀刀头耦合器
吹塑成型箱

认证

vde / 1000V 认证	否

RS PRO