Fiche produit
Caractéristiques

ISM20130
OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m

Principales

Gamme	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit	Pôle
Présentation du produit	Vide
Type de pôle	À une face
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile
Information supplémentaire pour prise	Non relié à la terre

Complémentaires

Couleur	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodisé
Quantité du paquet 1 / Unité	Lot de 1
Hauteur	2150 mm
Profondeur	89 mm
Largeur	68 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-25…60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.