BR 30/4 C

Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.



TÊTE DE BROSSE CIRCULAIRE

Référence	1.783-220.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784717862
Type d'entraînement		Fonctionnement sur secteur
Avancement par traction		Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses	mm	300
Largeur de travail en aspiration	mm	300
Réservoir eau propre / eau sale	l	4 / 4
Rendement surfacique théorique	m²/h	200
Rendement surfacique pratique	m²/h	130
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1450
Pression des brosses au sol	g/cm²	100
Consommation d'eau	l/min	0,3
Niveau sonore	dB (A)	max. 72
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Puissance absorbée	W	820
Couleur		Anthracite
Dimensions (L × l × h)	mm	507 × 343 × 1145

Contenu de la livraison

Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)

Roues de transport

2 suceurs droits: 1 Pièce(s)

Equipement

Système à deux réservoirs

Fonctionnement sur secteur





Brosse-rouleau avec vitesse de rotation élevée

- 10 fois plus de pression au sol par rapport à un lavage à plat.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les sols structurés et les joints.
- La rotation de la brosse-rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.



Séchage rapide

- La raclette d'aspiration en caoutchouc souple permet un séchage rapide des sols - en marche avant et arrière
- Séchage rapide des sols.
- L'aspiration peut être désactivée à l'aide d'une pédale, pour un nettoyage en profondeur des sols/

L'aspiration peut être désactivée

- L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
- Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.

BR 30/4 C, 1.783-220.0, 2026-04-19

ACCESSOIRES POUR BR 30/4 C
1.783-220.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX				
Brosse-rouleau, Medium, rouge, 300 mm	1	4.762-005.0	Pour tous les sols.	■
Brosse-rouleau, Doux, Blanc, 300 mm	2	4.762-452.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.	☐
Brosse-rouleau, relief, orange, 300 mm	3	4.762-484.0	Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes.	☐
Brosse-rouleau, Doux, bleu, 300 mm	4	4.762-499.0	Pour le nettoyage des moquettes	☐
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Suceur d'aspiration complet				
Suceur d'aspiration, 300 mm, droit	5	4.777-008.0		■
	6	4.777-324.0	Pour une utilisation en cas d'encrassements huileux ou graisseux, par exemple en cuisine ou en atelier. 300 mm. Gris.	☐
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX				
Rouleau en microfibres				
Rouleau en microfibre, 300 mm	7	4.762-453.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Kit complet.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Flexible de remplissage 1,5 m	8	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	☐
Câble de rallonge	9	6.647-022.0	20 m.	☐
Kit moquette				
Kit de nettoyage des moquettes	10	2.783-005.0	Pour le nettoyage intensif des moquettes. 2 raclettes pour moquettes + 1 rouleaubrosse bleu + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	11	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	☐
PULVÉRISATEURS				
Pulvérisateur 1 l	12	6.394-409.0	Permet une pulvérisation confortable lors du nettoyage ou de la cristallisation.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.