MERKMALE

- **Überfahrschalter**
- **Schwarze Pulverbeschichtung**
- **Kompakte Bauweise**

RS Pro Türmagnet mit einfacher Tür, 100 lb Haltekraft 24 V dc

RS Best.-Nr. 774-8188

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Der RS Pro Türhaltemagnet verfügt über eine kompakte Bauweise mit einer Haltekraft von bis zu 80 lbs und einem Überfahrschalter. Anwendungen können Sicherheitstüren, Labore oder jede andere Umgebung umfassen, in der eine ferngesteuerte Türbedienung über Türmagnete erforderlich ist.

Allgemeine Spezifikationen

Türtyp	Einzeltür
AC- oder DC-Betrieb	DC
Ausfallmodus	Nein
Oberfläche	Schwarze Pulverbeschichtung
Anwendung	Maschinenmechanismen, Tür-/Guardverriegelung und Anforderungen für Fernhalten/Lösen

Elektrische Spezifikationen

Nennversorgungsspannung	24 V dc
Stromaufnahme	125 mA bei 12 V dc; 60 mA bei 24 V dc (bei Temperatur 20 °C)
Spannungstoleranz	±15%

Mechanische Spezifikationen

Haltekraft	100lbs
Tiefe	34mm
Höhe	65mm
Breite	90mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat