DG 7 E
SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ

- Albero allungato che permette di raggiungere anche i punti più difficili
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità ridotta ad un massimo di 7.000 g/min per smerigliare e fresare il metallo
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata
- Fornita con attacco 6 mm, chiavetta SW 17 / SW 15 e cavo 4 m



Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	3,000 - 7,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	-MISSING-
Dimensione colletto (mm)	6 & 8
Peso (Kg)	1.5
Codice prodotto	4933391200