ACAD

Revision level / Indice / Aenderungsstand		Revision Record / Désignation / Beschreibung der Aenderung	Changed / Modifié / Geaendert	Date / Datum	Approved / Approuvé / Geprueft	Date / Datum
Drawing / Dessin / Zeichnung	Part / Pièce / Solid					

Tensile Strength
Force de Tenue
Abbindefestigkeit

380 N

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

16 TO 100

Material
Matière
Werkstoff

PP – MEATAL CONTENT

Tolerances
Dimension without tolerances details to:–
Tolerances
Cotes sans tolérances:–
Toleranzen
Masse ohne Toleranzangaben nach:–

Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10

PERFORMANCE SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION



UNCONTROLLED DRAWING

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON.

La propriété de ce plan est réservée á la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué á condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé á une tièrse partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster–Eintragung vorbehalten.

Drawn / Dessiné Par / Gezeichnet	C.HOLDEN	10.08.15	Scale / Echelle / Maszstab 1:1	Project Number / Numéro de projet / Projektnummer
Approved / Approuvé Par / Geprueft	S.BENTICK	10.08.15	Title / Titre / Benennung	MCTPP120R METAL CONTENT TIE

HellermannTyton

Manchester — Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes — Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch — Telefon: +49 (0) 41 22 / 701–1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701–400

Drawing–No / Plan–No / Zeichnungs–Nr: 15–0280–001–CSE

Format / D.Size: A4

Sheet / Page / Blatt: 1/1