




DELTA i-system, elektroweiß Zeitschaltuhr, 16A 250V, 2-polig mit Abdeckungsplatte 55x 55mm abschaltbar, Laufzeit bis 15min

Ausführung		
Produkt-Markennamen	SENTRON	
Ausführung der Schaltfunktion	Aus 2-polig	
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte	
Allgemeine technische Daten		
Oberflächenbearbeitung	sonstige	
Werkstoff	Duroplast	
Betriebsspannung Nennwert	250 V	
Schutzart und Schutzklasse		
Schutzart IP	IP20	
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom	16 A	
Verlustleistung		
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol	3 500 W	
Hauptstromkreis		
Betriebsstrom Bemessungswert	16 A	
Einstellbare Parameter		
einstellbare Zeit		
• Anfangswert	0,5 min	
• Endwert	15 min	
Erscheinungsbild		
Erscheinungsbild	glänzend	
RAL-Farbnummer	RAL 1013	
Farbe	weiß	
Produktdetails		
Anzahl der Öffner	0	
Anzahl der Schließer	2	
Anzahl der Wechsler	0	
Produkteigenschaft		
• halogenfrei	Ja	
• transparent	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Befestigungsart	Unterputz	
Nettogewicht	177 g	
Material des Gehäuses	Kunststoff	
Approbationen Zertifikate		
allgemeine Produktzulassung	Sonstige	Umwelt

Weitere Informationen**Informationen zur Verpackung**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT1012>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT1012>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT1012**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

26.05.2025 

