

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Adapterplatte



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1661312>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-D 15...

Produktbeschreibung

Adapterplatte, inkl. Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1661312
Verpackungseinheit	2 Stück
Mindestbestellmenge	2 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4017918022570
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9,71 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Adapterplatte



1661312


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1661312>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	D15
Polzahl	9
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	23 mm
Höhe	7 mm
Länge	57 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	Mit Befestigungsschrauben: 1) Blechschraube Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84 Einbaulage der Adapterplatte im Tüllengehäuse: T ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage der Adapterplatte im Anbau- / Sockel- / Kupplungsgehäuse: A ist nach der Montage im Gehäuse sichtbar. Einbaulage des D-SUB (nach der Montage im Gehäuse): vor der Montageplatte (Vorderwandmontage)
----------------	--

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Adapterplatte


1661312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1661312>



Zeichnungen

Maßzeichnung



siehe Montagehinweis

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Adapterplatte



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1661312>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-D 15-ADP/1 DSUB 9 - Adapterplatte



1661312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1661312>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de