M18 FHETSP-0
TAGLIASIEPI AD ASTA 180 CM M18 FUEL™

- Lunghezza totale di 180 cm, ottimizzata per le normali operazioni di giardinaggio nelle applicazioni di rifinitura professionali
- Lunghezza di taglio di 49 cm con lame a doppio filo e azione per tagli puliti e precisi
- Motore posteriore con testa di taglio leggera che permettono all'utilizzatore di manovrare la macchina con rapidità e precisione
- Tecnologia anti-blocco che consente di invertire la direzione delle lame a ogni pressione del grilletto, permettendo di eliminare facilmente qualsiasi tipo di inceppamento delle lame
- Fino a 80 minuti di autonomia con battteria M18™ FORGE™ 8.0 Ah
- Il design con una forma bilanciata mantiene il baricentro tra le impugnature, garantendo maggiore controllo e stabilità durante l'uso
- Protezione della punta della lama per proteggere le lame stesse e prevenire danni accidentali a recinzioni o altri oggetti
- Impugnatura imbottita per un posizionamento ottimale della mano e un maggiore comfort
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®





Lunghezza lama (cm)	55
Lunghezza taglio (cm)	49
Spazio fra i denti (mm)	25
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933500311