


RoBust LED Ruban Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146803

BAI RoBust LED Rope Plus 25M 6500K - 12W/m - 1200lm/m - Sur dérouleur orange + Câble d'alimentation 1.8m avec redresseur 230V AC/DC intégré - IP65 - CLII - IK10 - 16x8mm - Ruban LED spécial chantier - Max. 4x interconnectables (100M)

Robust LED Rope Plus – Éclairage puissant pour les environnements exigeants. La Robust LED Rope Plus fait partie de la gamme d'éclairage de chantier Bailey RoBust. C'est un solide ruban LED de 25 mètres sur dérouleur destiné à éclairer les zones de travaux et les allées de circulation sur les chantiers. En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est surmoulé dans une enveloppe en PVC. Avec 180 LED par mètre et un flux très élevé de 1200 lumen par mètre, il diffuse une lumière en blanc froid (6500K) sur une face à 120°. Livré sur dérouleur pour le ranger, transporter et stocker sans l'endommager après chaque chantier. Fonctionne sur secteur 230V, avec un cordon d'alimentation de 1.80m avec redresseur AC/DC intégré. Le RoBust LED Rope Plus est sécable (embout de finition vendu séparément sous ref. 146806 à coller avec colle PVC non fournie). Convient pour tous les chantiers ou l'éclairage ponctuel lors d'événements extérieurs. Température ambiante: de -20°C à +40°C. ATTENTION: toujours dérouler entièrement avant utilisation.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Ruban Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	RoBust LED rope plus
Type de produit	25M 6500K 120D

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

RoBust LED Ruban Plus 25m 12W/m 1200lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146803

Attributs de classification

Longueur totale [m]	25
Sensibilité par mètre [lm]	1200
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	180
Puissance de la lampe par mètre [W]	12
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	25000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	300
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	16
Hauteur/profondeur [mm]	8
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Non
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	F
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Produits similaires



147032

RoBust LED Ruban SafeGlow 25m 12W/m 1000lm/m 6500K sur dérouleur



147107

RoBust LED Ruban Plus 2S 20m 13W-1300lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Accessoires complémentaires



146928

Crochet de montage LED Ruban et Câbles



147637

10-Pack Crochet de montage LED Ruban et Câbles

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.