BD 80/100 W BP PACK CLASSIC

Notre autolaveuse autotractée BD 80/100 W Bp Pack Classic permet de nettoyer efficacement les surfaces pendant de longue periode grâce à sa batterie haute densité, sa cuve de 100 l et sa grande largeur de travail de 80 cm.



EASY-Operation

Référence	1.127-018.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278482781
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur de traction
Largeur de travail, brosses	**mm**	810
Largeur de travail en aspiration	**mm**	1090
Réservoir eau propre / eau sale	**l**	100 / 100
Rendement surfacique théorique	**m²/h**	max. 4000
Rendement surfacique pratique	**m²/h**	2400
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	**V / Ah**	24 / 285
Autonomie de la batterie	**h**	max. 4,75
Alimentation pour chargeur de batterie	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	**tr/min**	180
Pression des brosses au sol	**g/cm² / kg**	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Rayon de braquage	**mm**	1650
Niveau sonore	**dB (A)**	65
Puissance absorbée	**W**	max. 1900
Poids total autorisé	**kg**	435
Poids sans accessoires	**kg**	110,6
Dimensions (L × l × h)	**mm**	1500 × 835 × 1065

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

Contenu de la livraison

Brosse-disque: 2 Pièce(s)
Avec batterie et chargeur
Suceur d'aspiration, coudé

Equipement

Traction puissante
Système à deux réservoirs





Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.



2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.



Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

BD 80/100 W Bp Pack Classic, 1.127-018.0, 2026-04-19

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W BP PACK CLASSIC
1.127-018.0


1


2


3


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES				
Brosse-disque rouge complet D41, Medium, rouge, 406 mm	1	4.905-000.0		■
Brosse-disque blanc complet D41, très souple, Blanc, 406 mm	2	4.905-030.0		□
Brosse-disque vert complet D41, Doux, naturel, 406 mm	3	4.905-031.0		□
Brosse-disque noir complet D41, dur, Noir, 406 mm	4	4.905-032.0		□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, Caoutchouc naturel, 1230 mm	5	4.037-138.0		■
Jeu de lèvres de caoutchouc résistant à, résistant à l'huile, rainuré, 1230 mm	6	4.037-140.0		□
Jeu de lèvres de caoutchouc Linatex 1230, Linatex®, 1230 mm	7	4.181-006.0		□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	8	2.815-095.0		■
Lot de batteries Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, Sans entretien	9	2.815-105.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	10	2.815-101.0		□
Chargeurs				
Chargeur Discover, 24 V	11	6.654-419.0		■
Accessoires pour batteries				
Ensemble des pièces de montage lot de ba	12	2.638-197.0		■
	13	2.638-106.0		□
SWEEPING				
Pickers				
Pince ramasse-déchets 100cm	14	6.999-113.0	Pince ramasse-déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W BP PACK CLASSIC 1.127-018.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24

25


26


27


28

		Référence	Descriptif	
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	15	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	16	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Balai à plat avec pulvérisation ECO!	17	5.999-045.0	Balai à plat avec pulvérisateur, avec flacon de 0,66 litre et dispositif de pulvérisation. La solution de nettoyage est pulvérisée directement devant le balai à plat, pour un nettoyage rapide et ergonomique des petites surfaces.	☐
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad blanc 16", très souple, Blanc, 406 mm, 5 Pièce(s)	18	6.371-331.0		☐
Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm, 5 Pièce(s)	19	6.371-147.0		☐
Pad, moyennement dur, vert, 406 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-148.0		☐
Pad, très dur, Noir, 406 mm, 5 Pièce(s)	21	6.371-169.0		☐
Plateau d'entraînement pour pad				
Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	22	4.762-591.0		☐
Plateau entraîneur, 375 mm	23	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	☐
Pads mélaminé				
Pad mélamine, 406 mm, 2 Pièce(s)	24	6.371-336.0		☐
Pads microfibres				
Pad microfibre, Blanc, 410 mm, 5 Pièce(s)	25	6.905-526.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Homebase	26	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	☐
Support de mopp complet	27	9.753-023.0		☐
Double crocher	28	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W BP PACK CLASSIC
1.127-018.0


29


30


31


32


33


34


35


37


38


39


40


41


42

		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Clip support de balai ou mop	29	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Support bouteille	30	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	☐
Kit Home Base « Box »	31	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	☐
Support suceur complet	32	9.753-088.0		☐
Kit crochet universel	33	4.070-075.0		☐
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	34	2.641-811.0	Grâce à un raccordement direct au robinet d'eau, l'eau et le détergent sont versés, conformément au mélange prévu, dans le réservoir d'eau propre.	☐
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	35	2.644-391.0	Le module IoT[1] permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐
KAERCHER kit transformation Fleet EU* BD	36	2.644-113.0		☐
Lighting/RKL mounting kit				
Kit additionnel gyrophare B100/B75	37	2.644-140.0		☐
Autres kits de montage				
Kit additionnel arrêt d'urgence B100/B75	38	2.644-139.0		☐
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	39	2.644-168.0		☐
Kit additionnel Œillet d'arrimage B100/B	40	2.644-219.0		☐
Kit additionnel vibreur B100/B75	41	2.644-258.0		☐
Kit rouleau de renvoi structure des pile	42	4.035-619.0		☐

☐ Accessoires optionnels.

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W BP PACK CLASSIC
1.127-018.0


43


44

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Autres kits de montage				
Flexible d'aspiration – Accessoires, 3,25 m	43	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	☐
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Boîte de rangement outils ou pulvérisateurs	44	4.070-006.0		☐

☐ Accessoires optionnels.