M18 MDTL-O

M18™ ÉCLAIRAGE DE ZONE MULTIDIRECTIONNEL

- 4500 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition
- 3 têtes individuelles pour un éclairage d'appoint ou de zone
- 9 modes de sélection
- Base magnétique, crochet et trou de suspension pour un montage facile
- Têtes pivotantes à 270° horizontalement et verticalement
- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- Résiste à des chutes jusqu'à 2m
- Système de batterie rétrocompatible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™
- Éclairage AC/DC : alimenté par des batteries MILWAUKEE® M18™, ou via une prise secteur.



REDLITHIUM™



Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	4,500/ 2,000/ 1,200
Autonomie max. en mode spot avec une batterie M18 B5 (h)	3/ 6/ 11
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498149