

Scheda dati

Specifiche



Testa pulsante con cappuccio xac-b - giallo - 4 mm, -25-+70 °C

XACB9115

! Non più disponibile

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
nome componente	XACB
Marcatura	Non marcato
Info da operatore	Con involucro
corsa di funzionamento	4 mm
Colore capsula o gemma	Giallo
Compatibilità Del Prodotto	XEND.... XENC.... XESD2251 XENB.... XESD2241 XESB2011 XESD2201
Vendita quantità indivisibile	10

Caratteristiche tecniche

Peso Netto	0,005 kg
------------	----------

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,0 cm

Confezione 1: larghezza	1,5 cm
Confezione 1: profondità	14,5 cm
Confezione 1: peso	7,0 g
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	11,0 cm
Confezione 2: larghezza	1,5 cm
Confezione 2: profondità	14,5 cm
Confezione 2: peso	71,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

No