AGV 12-125 X DSC-SET
SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

- Potente motore resinato PROTECTOR da 1200W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
- Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
- Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
- Cuffia di protezione regolabile senza attrezzi
- Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego più confortevole
- Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm





Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933448020