

RSHEY20-TV-VA

Palier à semelle

Palier à semelle RSHEY..-TV-VA, RIBB plastique

Information technique

Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	72,8 mm	Longueur
H_2	66 mm	Hauteur
≈m	0,272 kg	Poids

Cotes de montage

J	50,8 mm	Distance trous de fixation
K	M8	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	33,3 mm	Distance axe arbre
A	34,5 mm	Largeur (base)
S	18,3 mm	Distance piste
B	31 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	GEH-SHE04-TV	Corps de palier
	GYE20-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
	KASK04-S-G	Couvercle
	KASK04-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact