Fiche technique

BTC40BATFLEX

Porte battante adaptable pour barrière Ø 40 mm

Le portillon battant est conçu pour s'intégrer aux systèmes de barrières modulaires de diamètre 40 mm (Ø 40 mm), notamment dans des contextes industriels ou logistiques. Il permet un accès contrôlé dans une installation de protection périmétrique ou de séparation de zones. Il se fixe sur les lisses de la barrière, et fonctionne en ouverture battante. Sa finition robuste et pensée pour usage intensif en fait un élément fiable pour la sécurisation.













Code douanier	7326909890
EAN	3321360117083

Couleur : Jaune

Matière : Acier galvanisé

Caractéristiques :

- Porte battante double sens très polyvalente.
- S'adapte sur toute barrière ou poteau Ø 40 mm.
- Fixation grâce à 2 colliers à visser avec protection mousse.
- Munie d'un taquet amovible pour bloquer la porte si besoin.
- Avec une plaque de 250 x 160 mm.
- Ne pas l'installer en milieu salin ou hydrocarbure.

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
867	242	4,50

VISO
www.viso-cpn.com

VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com