SIEMENS

## Datenblatt 3NB1326-4KK11



SITOR-Sicherungseinsatz Baugröße 3 200A aR 1100V dc/1800V VSI 1300V dc UL @MBC 5xIn Schraubkontakte M10 210mm geschlitzte Messer

| | |
|---|---|
| **Ausführung** | |
| **Produkt-Markenname** | SENTRON |
| **Produkt-Bezeichnung** | SITOR-Sicherungseinsatz |
| **Ausführung des Produkts** | mit geschlitzten Messerkontakten |
| **Ausführung des Kennmelders** | mit Stirnkennmelder |
| **Ausführung des Schaltkontakts** | M10 210mm geschlitzte Messer |
| **Ausführung des Sicherungseinsatzes** | SITOR, Bauform NH |
| **Allgemeine technische Daten** | |
| **Baugröße des Sicherungssystems gemäß DIN EN 60269-1** | NH3 |
| **Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes** | aR |
| **Spannungsart der Betriebsspannung** | DC |
| **Versorgungsspannung** | |
| **Versorgungsspannung** | |
| ● bei DC | 1 100 V |
| **Schaltvermögen** | |
| Schaltvermögen Strom | |
| ● bei DC gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert | 100 kA |
| ● gemäß IEC 60947-2 Bemessungswert | 100 kA |
| **Verlustleistung** | |
| **Verlustleistung [W]** | 75 W |
| **Verlustleistung [W]** | |
| ● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 75 W |
| ● maximal | 75 W |
| **Produktdetails** | |
| **Produktbeschreibung** | mit geschlitzten Messerkontakten, versilbert |
| **Zubehör im Lieferumfang enthalten** | Nein |
| **Mechanischer Aufbau** | |
| **Einbaulage** | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| **Nettogewicht** | 1 990 g |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| **Umgebungstemperatur während Betrieb** | |
| ● minimal | -20 °C |
| ● maximal | 50 °C |
| **Umweltkategorie** | -20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte |
| **Approbationen Zertifikate** | |

| **allgemeine Produktzulassung** | **Sonstige** | **Umwelt** |
|---|---|---|


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

Sonstige

Bestätigung

## Umwelt

Umweltbestätigung

## Weitere Informationen

**Informationen zur Verpackung**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875
**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)**
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NB1326-4KK11
**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NB1326-4KK11
**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NB1326-4KK11
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte




**letzte Änderung:** 24.05.2025


Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens