

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



优势

- NS 35/... CAP末端密封盖可安装在NS 35/7.5和NS 35/15 DIN导轨末端

商业数据

订货号	1206560
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BE723Z
产品关键代码	BE723Z
目录页面	页码526 (C-3-2019)
GTIN	4017918173043
单件重量（含包装）	0.57 g
单件重量（不含包装）	0.537 g
原产地	DE

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>



技术数据

产品属性

产品类型	DIN导轨（顶帽式导轨）
------	--------------

尺寸

尺寸图	
宽度	7 mm
高度	37.5 mm
深度	9 mm
长度	37.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	无镀层

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件


1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>



图纸

尺寸图



NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件



1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27400562
ECLASS-12.0	27400562

ETIM

ETIM 9.0	EC000475
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件



1206560
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn