


KK130S-*M, Coupleurs S, Modèle fileté

KK130S-03MS

Fiche technique

General series information

- Modèle fileté.
- Orifice: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, NPT1/8, NPT1/4, NPT3/8, NPT1/2.


Spécifications standards

Type	S (Coupleur)
Raccord	R 3/8
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.5 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Pression d'épreuve	2 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C (Sans gel)
Principe d'étanchéité	Filetage et téflonnage
Revêtement	Bague : nickelée. Autres pièces métalliques externes : Chromé zingué
Poids	0.082 Kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Dimensions



Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr

Information supplémentaire

Catalogue KK130-B_FR.pdf

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis et sans obligation de la part du fabricant.

SMC France 1 boulevard de Strasbourg Parc Gustave Eiffel - Bussy-Saint-Georges 77607 Marne-La-Vallée Cedex 3 01 64 76 10 00 https://www.smc.eu/fr-fr service_marketing@smc-france.fr