# M18 FHSAG125XPDB2-0X

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA

- Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800W
- La tecnologia RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore
- Scocca più compatta, bilanciata ed ergonomica
- Impugnatura laterale Anti Vibrazione
- Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili
- Avvio con paletta non bloccabile e sistema che previene il riavvio automatico
- Impugnatura sottile per un miglior controllo e presa
- Griglia rimovibile per la protezione dalla polvere
- Il carter da 125 mm può essere regolato velocemente senza necessità di utensili
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®




REDLITHIUM™




| | |
|---|---|
| Velocità a vuoto (giri/min) | 9,000 |
| Diametro disco (mm) | 125 |
| Tipo di interruttore | Interruttore a paletta |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 3.5 (M18 FB8) |
| Kit incluso | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty |
| Codice articolo | 4933493417 |