

# Hub USB-C à 3 ports avec Power Delivery - USB-C vers 3x USB-A - Hub USB 3.0 - Blanc

Product ID: HB30C3APDW



Ce hub USB 3.0 3 ports étend les fonctionnalités de votre MacBook Pro, MacBook et autres ordinateurs portables USB-C™ par l'ajout de trois ports USB-A. Ce hub USB compact prend en charge la spécification USB Power Delivery. Cela signifie que vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable via son port USB-C tout en alimentant simultanément le hub.

## Emportez-le partout

Grâce à sa conception compacte et solide, vous pouvez transporter ce hub USB 3.0 partout avec vous. Il se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable et réduit l'encombrement de votre bureau lorsque vous le connectez à votre poste de travail. Pour les applications portables, vous pouvez compter sur le câble hôte (USB-C) intégré pour parer à toutes les situations.

## **Transportez moins de câbles et d'adaptateurs d'alimentation**

Ce hub USB-C 3.0 prend en charge l'intercommunication USB Power Delivery 2.0 jusqu'à 60 W pour alimenter et charger votre ordinateur portable. Au lieu de transporter de multiples câbles et adaptateurs d'alimentation, vous pouvez désormais utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour l'alimenter en même temps que le hub. L'utilisation d'un adaptateur d'alimentation unique au lieu de deux réduit l'encombrement et augmente votre efficacité.

## **Connectez-vous à une distance confortable**

Ce hub USB 3.0 est équipé d'un câble USB intégré assez long pour atteindre le port USB 3.0 de votre ordinateur portable ou de votre tablette, quel que soit l'emplacement du port. Vous disposez ainsi d'un plus grand nombre d'options de placement sur votre bureau pour vous aménager un espace de travail confortable et bien organisé.

## **Ajoutez trois ports USB 3.0 en quelques secondes**

La compatibilité de ce hub d'extension USB-C avec de nombreuses plateformes lui permet de fonctionner avec une grande variété d'ordinateurs portables. Il est également pris en charge par la plupart des systèmes d'exploitation Windows®, MacOS, Linux® et Chrome OS™. Son installation s'exécute automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Le modèle HB30C3APDW bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Emportez ce hub dans tous vos déplacements et connectez n'importe quel périphérique USB à votre ordinateur portable, où que vous soyez
- Alimentez simultanément le hub et votre ordinateur portable, à l'aide de l'adaptateur d'alimentation basé sur USB-C de votre ordinateur portable
- Utilisez le port USB-C de votre ordinateur portable, MacBook Pro, MacBook, Ultrabook™ ou Chromebook Pixel™ pour étendre sa connectivité limitée en ajoutant des ports USB-A supplémentaires

## Features

- TAA Compliant
- Un hub compact et portable qui ajoute trois ports USB-A supplémentaires à votre ordinateur via un port USB-C
- Prise en charge de la spécification USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W) pour alimenter et charger votre ordinateur portable lorsque le hub est connecté à l'adaptateur d'alimentation basé sur USB-C de l'ordinateur portable
- Ce câble USB Type-C rallongé (34 cm) et intégré offre une grande flexibilité au niveau des options de placement de bureau
- Compatibilité multiplateforme universelle pour une installation rapide et facile, avec la prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Chrome OS, Linux)
- Installation plug-and-play, prise en charge de l'échange à chaud et du hot-plugging
- Doté d'un connecteur USB-C compact et réversible, le câble intégré est également compatible avec les ports de données Thunderbolt™ 3
- Rétrocompatibilité avec les anciens périphériques USB 3.0 et 2.0
- Ce hub au format dongle offre trois ports SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) et prend en charge un débit maximal de 5 Gb/s

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Oui
	ID du chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL813
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	3
	Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	USB Power Delivery
<b>Performance</b>	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s
<b>Connecteur(s)</b>	Types de connecteur	3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle  1 - USB-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement Femelle  1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
	<b>Notes spéciales / Configuration</b>	<p>Configurations du système et du câblage</p> <p>Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s) (pour garantir l'alimentation et le chargement de votre ordinateur portable, le port USB-C de votre ordinateur hôte doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0)</p> <p>Facultatif : Adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable)</p> <p>Remarque</p> <p>Le port USB-C du hub est dédié à la spécification USB Power Delivery uniquement. Il ne prend pas en charge le DisplayPort alt mode ou les transferts de données.</p> <p>Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable hôte prend en charge USB Power Delivery 2.0.</p> <p>Le hub peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté au hub, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.</p>

		L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu)
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
	Power Delivery	60W
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Blanc
	Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
	Largeur du produit	2.8 in [72 mm]
	Longueur de câble	13.4 in [340 mm]
	Longueur du produit	3 in [75 mm]
	Poids du produit	2.2 oz [61 g]
	Type	Compact
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	6.2 oz [176 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB 3.0
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.