DEUTSCHE

Datenblatt

Warennr.: 121-7825, 121-7826, 121-7827

RS PRO Buchsen für Miniatur-Stromrelais

Spezifikationen:

- Mit Metallhalteklammer
- Geeignet für 121-7804, 121-7806, 121-7807, 121-7808, 121-7809, 121-7810, 121-7811, 121-7812, 121-7813, 121-7814, 121-7815, 121-7816, 121-7817, 121-7818, 121-7819, 121-7820, 121-7821, 121-7822, 121-7823, 121-7824
- 121-7825 – 2-Poliges Relais
  121-7826 – 3-Poliges Relais
  121-7827 – 4-Poliges Relais

ENGLISH

RS Warennummer		121-7825	121-7826	121-7827
Eigenschaften		2P	3P	4P
Nennlast	Stromstärke	16A		
	Spannung	300V		
Durchschlagsfestigkeit	Zwischen Spule und Kontakt	4000 V/S		
	Zwischen Kontakten	2500 V/S		
Max. Anzugsmoment		1,2Nm		
Drahtgröße		20-14 AWG / 0,5 - 2,5mm^2		
Umgebungstemperatur		-40~+85°C		
Stückgewicht		46g	62g	78g
Zubehör		Metallhalteklammer		
Zertifikat				

Abmessung



Anschlussschema