Protection antichute

FENNEC AN06310

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres



Avantages spécifiques

Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE III

EN353-2
100 KG | CHARGE NOMINALE MAXIMUM: 100

Protège contre les risques

Chute

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 02/09/2026



Protection antichute

FENNEC AN06310

ANTICHUTE SUR CORDE

Antichute coulissant déjà monté sur sa corde qui facilite la mise en place pour les utilisateurs ponctuels sur une longueur de 10 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Corde torronée
Composition du support principal	Acier, Acier inoxydable, Polyamide
Longueur max. (m)	10
Longueur (m)	10
Diamètre de corde (mm)	12,7
Éléments inclus	Témoin d'usure
Couleur	Blanc-Noir
Terminaison	1 boucle épissurée en extrémité haute
Poids (kg)	1,3
Situations de travail antichute	Déplacement sur ligne de vie, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal
Charge nominale maximum (kg)	100
Longueur (ft)	32.808
Type d'ouverture	Non ouvrant