


RSAO60-XL


Palier à semelle

Paliers à semelle RSAO, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité R

X-life

Information technique





Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron

dimensions principale & données de performance

d	60 mm	Alésage
L	330 mm	Longueur totale
H_2	165 mm	Hauteur
≈m	8,69 kg	Poids

Cotes de montage

J	250 mm	Distance trous de fixation
N	25 mm	Largeur (rainure)
N_1	38 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	85 mm	Distance axe arbre
A	85 mm	Largeur (base)
A_1	46 mm	Largeur (tête)
H_1	32 mm	Hauteur (base)
B_1	68 mm	Largeur totale du collier de blocage
S_1	45 mm	Distance of raceway to locking collar
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

	SAO12	Corps de palier
	GNE60-XL-KRR-B	Désignation roulement

Plage de température

T_{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact