SCANGRIP®
INNOVATION FROM DENMARK

MIDI-EX

EX-GESCHÜTZTE Akku-Handarbeitsleuchte

ORIGINAL SCANGRIP
SINCE 1906



MIDI-EX ist eine praktische, Akku-COB-Arbeitsleuchte für den Fachmann. Die COB-LED-Technologie bietet eine einmalig kräftige und völlig gleichmäßige Beleuchtung und ist deshalb ganz besonders als Arbeitslicht geeignet.

Die extrem strapazierfähige MIDI-EX wird mit einer robusten Oberfläche geliefert und die Form der Leuchte sorgt für einen komfortablen und ergonomischen Griff.

Die unterschiedliche Haltemöglichkeiten der Leuchte mit dem robusten, drehbaren Haken oder dem starken, eingebauten Magneten unten, lassen bei Untersuchungen beide Hände für die Arbeit frei bleiben. Der flexible Lampenkopf ist bis 180° schwenkbar.

MIDI-EX ist einfach in der Tasche bzw. am integrierten Gürtelclip am Arbeitsgürtel zu tragen. So haben Sie die Arbeitsleuchte stets griffbereit, wenn Ihr Arbeitsplatz effizient und hell ausgeleuchtet werden muss.

MIDI-EX liefert sowohl Arbeitslicht für große Flächen als auch Spotlicht im Kopf. Das Hauptlicht wird mit Zweistufenschalter zur Anpassung an die Art und Dauer der Arbeit betrieben: Stufe 1 = 50 % Stufe 2 = 100 % Lichtleistung.









GAS - ZONE 2

STAUB - ZONE 22

TECHNISCHE ANGABEN

Hochleistungs-COB-LED / Spot: SMD LED
100/200 Lumen (Stufe 1/Stufe 2), Spot: 100 Lumen
140/280 lux@0,5 m, Spot: 600 Lux@0,5 m
Betriebsdauer 2,5-5h, Spot: 2 Std.
3,8 V/1600 mAh Li-ion
Ladedauer 3,5 Std.
IP65
176 g

MIDI-EX

Art. no. 03.5611

II 3G Ex ic IIC T5 Gc
II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc

Certificate No.: TPS 18 ATEX 054006 0015 X Rev. 01
Certificate No.: IECEx TPS 18.0018X

EU DESIGN PATENT
5597010

// SCANGRIP A/S Rytterhaven 9 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6320 6320 scangrip@scangrip.com

SCANGRIP.COM