オンラインデータシート

YF2A15-050VB5XLEAX

SICK
Sensor Intelligence.

注文情報

タイプ	製品番号
YF2A15-050VB5XLEAX	2096240

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/

技術仕様詳細

技術仕様

アクセサリグループ	プラグコネクタとケーブル
アクセサリ群	接続ケーブル
接続タイプ ヘッドA	メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート, Aコード
接続タイプ ヘッドB	オープンエンドケーブル
プラグコネクタのロック	ねじ留め可能な接続
材質、プラグコネクタ	TPU
色、プラグコネクタ	黒
材質、きざみ付きナット	亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
材質、シーリング	FKM
締付トルク	0.6 Nm
ねじ径	13
ケーブル	5 m, 5芯, PVC
材質、シース	PVC
色、シース	グレー
ケーブル直径	5.2 mm
導体断面	0,34 mm²
遮蔽	非シールド
曲げ半径	
可動状態	> 10 x ケーブル直径
固定配線	> 5 x ケーブル直径
定格電圧	≤ 125 V DC
定格サージ電圧	1.5 kV
電流容量	4 A
信号タイプ	センサ/アクチュエータケーブル
応用分野	化学物質領域
認可	CE UL
UL-File-No.	E335179
保護等級	IP65 / IP66K / IP67

記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

動作温度	
可動状態	–5 °C ... +80 °C
固定配線	–30 °C ... +80 °C
ヘッド	–25 °C ... +85 °C
汚染度	3
絶縁抵抗	100 MΩ
過電圧カテゴリ	III
接触抵抗	30 mΩ

分類

ECl@ss 6.0	27279218
ECl@ss 7.0	27279218
ECl@ss 8.0	27279218
ECl@ss 9.0	27060311

寸法図面 (寸法 [mm])



推奨アクセサリ

その他の装置仕様・アクセサリ ➜ www.sick.com/

	概要	タイプ	製品番号
その他の取付アクセサリ			
	1 個数, 校正されたトルク0.6 Nmのネジ径13用M12取付レンチセット	TOOL-TW06M12AF13	5337208
プラグコネクタとケーブル			
	ヘッドA: メスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート ケーブル: 非シールド	DOS-1205-G	6009719
	ヘッドA: オスコネクタ, M12, 5ピン, ストレート ケーブル: 非シールド フィールドバス技術用	STE-1205-G	6022083

SICK会社概要

SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードするメーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェントセンサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化しています。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認められるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています:SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点:

その他の拠点・お問い合わせ先 - www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.