1500N/... Estrattori universali a 2 griffe scorrevoli

- Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico.
- Impiego sia per esterni che per interni.
- Griffe mobili lungo la traversa.



	art.	A min÷Max	L mm	L1 mm	⬢ mm	A1 mm	g
015000600	1500N/0	18÷65	70	100	15	110	400
015000601	1500N/1	23÷70	100	130	17	130	700
015000602	1500N/2	23÷100	100	130	17	160	800
015000603	1500N/3	35÷140	150	190	20	230	2200
015000604	1500N/4	35÷190	150	190	20	280	2400
015000605	1500N/5	43÷250	205	295	27	360	5700
015000606	1500N/6	43÷320	205	295	27	430	6200