SIEMENS

Gegevensblad 8WD4400-1AB

Continulicht, rood, AC/DC 12-230 V, Diameter 70 mm

Algemene technische gegevens	
productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Continulicht-element
uitvoering van het optische signaal	permanent licht
type spanning van de bedrijfsspanning	AC/DC
bedrijfsspanning	
• bij DC nominale waarde	12 ... 230 V
• bij AC bij 50 Hz nominale waarde	12 ... 230 V
• bij AC bij 60 Hz nominale waarde	12 ... 230 V
kleur	rood
bevestigingswijze	Bajonet
• referentiemarkering volgens EN 61346-2	P
• componentcodering volgens IEC 81346-2:2009	P

Mechanische gegevens	
buitendiameter van het signaalzuilelement	70 mm

Verlichtingsmiddel	
productbestanddeel verlichtingsmiddel	Geen
aard van de verlichting	gloeilamp / LED

Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens

lichtsterkte	0,5 cd
lichtsterkte	0,38 ... 0,66 cd
uitvoering van de lamphouder	BA 15d

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +60 °C
beschermingsklasse IP	IP65
hoogte	65,5 mm
breedte	70 mm

Approbaties/certificaten

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
UL	C-Tick	EG-Konf.	Confirmation

Verdere informatie

Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,…)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (online-bestelsysteem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8WD4400-1AB

CAx-online-generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4400-1AB

Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4400-1AB

Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4400-1AB&lang=en

Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens





\\W9.4444;
\\W6.8333; 8WD44..-..._ALL

Laatste wijziging: 13-11-2018

Wijzigingen voorbehouden
© Copyright Siemens