SCHEDA PRODOTTO
ARTICOLO: 9046

RUOTA N 150X40/50 CRS 20




Serie Ruota N

Ruote in poliuretano termoplastico 58 Sh.D. con con mozzo in polyammide 6. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox a rullini standard o inox e foro passante.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	150 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		0,510 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Portata		350 kg



CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico. (sales@lagspa.it).**