Fast kabelhanteringsbana med självhäftande tejp och hölje, 29mm B x 20mm H - 1.8m L, PVC-kapslarsats för nätverk/nätsladdsutrustning - Väggledningssystem, UL-listade

Produkt ID: CBMOWD3220

Detta 1.8m Kabelhantering i rask takt dirigerar kablar på kontoret eller i serverrummet, samtidigt som man döljer dem för att skapa ett snyggt och professionellt utseende.

Den här kabelhanteringsbanan skyddar kablar från skador samtidigt som de dirigeras på ett enkelt sätt i ditt kontor eller serverrum. Rutten är 20mm x 29mm. Rutinen har också en tålig enstyckskonstruktion som öppnas på ena sidan och gör det möjligt för dig att enkelt lägga till eller ta bort kablar utan att det går så lätt att ta bort spårvägshöljet/locket.

Med en självhäftande baksida kan kabelbanan installeras genom att helt enkelt dra av skyddet och fästa det på önskad plats på vilken yta som helst, inklusive trä, tork, glas eller murverk.

Tillverkad av självsläckande PVC, som är robust och varpsäker, är denna köp/döljare av nätverkskabel/nätkabel som är M1-klassificerad NF-brandsäker med en 186F (86C) vraftdämpningspunkt och som är UL/94V-0-klassificerad.

Denna kabelhanteringsbana är TAA-kompatibel. StarTech.com har varit IT-proffs i över 30 år.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Skyddar kablar mot skador och drar dem samtidigt elegant runt ditt kontor eller serverrum.

Funktioner

• YRKESORGANISERA OCH VÄGKABLAR: Kabelhanteringsbana med fast, sluten design som skyddar kablar från skador/damm/skräp och som på ett snyggt sätt leder dem till kontoret eller serverrummet

• INDUSTRIELL STYRKA: Den är tillverkad av en robust, självsläckande PVC, och den här nätkabeln/nätkabeln är M1-klassad NF-brandsäker med 186F (86C) vraktavjämningspunkt. UL 94V-0-klassificerad

• FLEXIBEL KONSTRUKTION: Lägg enkelt till eller ta bort kablar i kabeln med den enkla täcklåsmekanismen/stift på vilken yta som helst med hjälp av den vidhäftande tejpen eller genom att borra hål genom basen

• TEKNISKA SPECIFIKATIONER: Längd: 1.8m | Höjd: 20mm | Total bredd: 29mm | RoHS

• STARTECH.COM-FÖRDEL: IT-proffs valmöjlighet i över 30 år. Detta system för hölje för monteringskablar/kabelledningar för ytbeläggning stöds för hela livet av StarTech.com, inklusive kostnadsfri teknisk support dygnet runt, alla dagar

Prestanda		
	Garantipolicy	2 Years
	Allmänna specifikationer	Specialfunktioner: Enkel konstruktion i en enhet Självhäftande baksida
Utseende		
	Färg	Vit
	Kabinettyp	PVC
	Produktlängd	1.3 in [3.2 cm]
	Produktbredd	72.0 in [183.0 cm]
	Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
	Produktvikt	13.8 oz [390.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	1.3 in [3.2 cm]
	Paketets bredd	6.0 ft [1.8 m]

	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	13.8 oz [390.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - Kabelränna
Warranty Information		
	Warranty	2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.