EBC033

Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H11



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température ambiante en mouvement	[°C]	-5...60

EBC033

Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H11

Indice de protection		IP 67; IP 68	
Données mécaniques			
Poids	[g]	1190	
Boîtier		rectangulaire	
Type de montage		Fixation par l'arrière	
Dimensions	[mm]	127 x 54 x 22	
Matières		boîtier: PA	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Nombre d'emplacements répartiteur		8	
Type connecteur		M12	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		cycles de courbure	> 2 Mio.
Accessoires			
Fourniture		Bouchons protecteurs: 2	
		étiquettes: 8	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm



EBC033

Répartiteur

ZDO8H050MSS0010H11

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune