

Gants en néoprène très résistants, offrant une résistance mécanique et chimique à toute épreuve (Longueur : 450mm/17.7")

- **Défenses avancées** : Les gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 09-928 offrent une défense optimale contre les risques chimiques, tels que les huiles, les acides, les caustiques, les alcools et les solvants.
- **Protection renforcée** : Ces gants noirs de protection des mains, d'une longueur de 450 mm, présentent également une résistance accrue à la perforation et à l'arrachement, protégeant ainsi les mains et les coudes contre les risques mécaniques.
- **Une ergonomie améliorée** : En outre, la conception anatomique des gants de travail en néoprène AlphaTec® 09-928 réduit l'effort et la fatigue des mains, ce qui améliore le confort, la sécurité et la dextérité.

Secteurs industriels

- Métallurgie
- Industrie chimique

Applications

- Opérations de fonderie
- Manipulation de matériaux à bords tranchants ou bruts de coupe
- Extrusion, cintrage et poinçonnage de formes
- Transformation de tôles, bobines et tubes
- Fabrication de pièces métalliques et de plaques de verre
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus



Principales propriétés

- **Revêtement en néoprène à finition lisse** : protection chimique à large spectre
- **Doublure en jersey de coton** : résistance accrue à la perforation et aux accrocs
- **Forme anatomique** : Amélioration du confort et réduction de la fatigue des mains assurée

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Dibutylthiocarbamate de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Normes de performance



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 09-928	Liner Material: Jersey coton Coating Material: Néoprène	10	450 / 17.7	Noir	• 12 paires par sachet ; 3 sachets par carton ;

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.