

Anciennement connu comme : MICROGARD® 1500 PLUS - Model 111

Confort et protection contre les particules dangereuses dans les environnements critiques.

CONSTRUCTION

Les tissus SMS repoussent efficacement certaines particules, comme l'amiante, la poussière de brique et de ciment, et offrent une bonne protection contre les projections légères d'aérosol (inhérentes à certains environnements de peinture, par exemple).

Combinaison antistatique s'adressant aux travailleurs impliqués dans le démontage, l'enlèvement ou la manipulation de l'amiante, les travaux généraux de maintenance et les opérations de nettoyage de bâtiments.

COUTURES PIQUÉES

Solidité et barrière de protection contre les liquides et les particules

CARACTÉRISTIQUES DE LA COMBINAISON

- Capuche trois pans
- Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués
- Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable
- Passe-pouces
- Traitement antistatique

COULEURS

Blanc, bleu clair

TAILLES

S-5XL



Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Sciences de la vie
- Métallurgie
- Construction
- Industrie chimique

Applications


- Déballage de marchandises en vrac
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Inspection superficielle, marquage et retouches
- Assemblage et inspection de pièces
- Outils ou robots de nettoyage/peinture
- Entretien et maintenance de lignes de production

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX


- Protection éprouvée filtrant 99,9 % des particules > 3 microns*
- Perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau (propriété « respirante ») afin de minimiser le stress thermique
- Ajustement optimisé améliorant le confort et la sécurité du porteur
- Sans silicone : une propriété essentielle dans les environnements de peinture
- Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5

* Test KAKEN de résistance à la pénétration des particules

Material Diagram



Seam Diagram



Performance Standards



TYPE 5



TYPE 6



0598



EN 1073-2



EN ISO 13688:2013

Product Information

Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Blanc, Bleu, Bleu marine, Orange
Models Available	103, 113
Vue d'ensemble du conditionnement	Individually Packed
Matériau du produit	Tissu SMS avec traitement antistatique
Référence produit	1500 PLUS - Model 111
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)
Type de couture	Piquées
Durée limite de stockage	5 Years

Suit components & accessories

Caractéristiques de conception

Combinaison à capuche trois pans, fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable et passe-pouces. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiqués. Coutures piquées de couleur rouge facilitant l'identification.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles [™] et [®] sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

