

Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Multifix- lot de 240
btes IMT35032 Ø67mm prof.47mm
+1scie cloche

IMT35231W

 Cette option circulaire permet d'éviter
1189.096 kg de CO₂ par rapport au produit
linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multifix
Nom du produit	Multifix Air
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Application de l'appareil	Pour installation sans échange d'air
Présentation du produit	Sans couvercle
Equipement fournis	Scie-cloche

Complémentaires

Fonction disponible	Système anti-rotation
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue mécanique	Hermétique Tenue au feu
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée de câble	2 prédecoupes conduit de 16...20 mm 2 prédecoupes conduit de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/profondeur du foret	67 mm 47 mm
Distance entre supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue au feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	39,600 cm
Largeur de l'emballage 1	42,200 cm
Longueur de l'emballage 1	57,800 cm
Poids de l'emballage (Kg)	7,408 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	56,436 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	1 189 kg CO2 eq.
--	------------------

Use Better



Matières et Substances

Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again



Réemballer et réusiner

Reprise	Non
---------	-----

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

