


# Convoyeur à galets, à joue St D30 T1 ESD, noir semblable RAL 9005



Le profilé du convoyeur à galets St D30 T1 ESD à joue est composé de 1 mm de tôle d'acier et est facile à découper à la longueur voulue. Le convoyeur utilise des galets qui se déplacent sans effort sur des axes en acier.

Un grand choix de logements permet de réaliser des voies de transport dans de nombreuses situations de montage et selon un angle libre. Il suffit de placer le convoyeur à galets dans le logement et de l'installer sur le (tube) profilé.

## Étendue de la livraison

Profilé du convoyeur à galets, acier zingué  
Galets PP, noir  
Axes acier zingué

## Note technique

[0.0.699.10](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

| Propriétés         |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Référence          | 0.0.699.10              |
| Couleur            | noir semblable RAL 9005 |
| Unité de livraison | 1 unité de 4500 mm      |
| Poids              | 790,0 g/m               |

| Accessoires                |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">0.0.699.04</a> | Convoyeur à galets St D30 T1 ESD, noir semblable RAL 9005                 |
| <a href="#">1.1.642.47</a> | Convoyeur à galets St logement D30, acier zingué                          |
| <a href="#">0.0.642.46</a> | Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27                         |
| <a href="#">1.1.642.46</a> | Convoyeur à galets St logement D30 avec butée H27, acier zingué           |
| <a href="#">0.0.652.46</a> | Convoyeur à galets St, logement D30 avec butée H43                        |
| <a href="#">0.0.642.47</a> | Convoyeur à galets St logement D30                                        |
| <a href="#">0.0.647.07</a> | Convoyeur à galets, St, griffe U D30                                      |
| <a href="#">0.0.647.06</a> | Convoyeur à galets, St, griffe I D30                                      |
| <a href="#">0.0.654.73</a> | Convoyeur à galets St, pince de montage                                   |
| <a href="#">0.0.690.95</a> | Support pour convoyeur à galets 30-50                                     |
| <a href="#">0.0.647.76</a> | Convoyeur à galets St D30 frein                                           |
| <a href="#">0.0.641.77</a> | Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 65 ESD, noir semblable RAL 9005 |
| <a href="#">0.0.648.72</a> | Convoyeur à galets, St, rail de guidage e 32 ESD, noir semblable RAL 9005 |