M18 FTPS30-121
POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM

- Straordinarie prestazioni di taglio grazie alla combinazione di alta velocità della catena (25.4 m/s), alta coppia e lunghezza della barra di 30 cm, per tagli rapidi
- In grado di primeggiare rispetto alle principali soluzioni a scoppio, anche nelle applicazioni più impegnative
- L'asta telescopica a profilo quadrato e il collare di regolazione rapida della lunghezza consentono una regolazione ottimale della lunghezza da 270 a 400 cm
- Fino a 70 tagli 150 x 150 mm su legna dura con 1 batteria M18™HIGH OUTPUT™ da 12 Ah
- Sviluppato per ottenere tagli precisi nelle aree con alti alberi, con un equilibrio e un design ottimali
- L'interruttore a velocità variabile consente all'utilizzatore di avere il pieno controllo della curva di potenza, con una risposta istantanea dell'acceleratore per raggiungere la massima velocità in meno di un secondo.
- Serbatoio dell'olio senza perdite con serbatoio di facile accesso e finestra di visualizzazione trasparente
- Tendicatena ad accesso laterale per una facile regolazione della catena
- Gancio per l'estrazione dei rami, ideale per fare leva e togliere di mezzo i rami tagliati
- Compatibile con utilizzo con tracolla, per un maggiore comfort dell'utente
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®





Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	25.4
Passo catena (")	8.3/ .325
Calibro (")	1.1/ 0.043
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)
Kit incluso	1 x M18 FB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933499227