

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> ausgestattet mit Zwangssperre, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit, mit drei Magazinen, inklusive je ein Streifen Aderendhülsen von 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, verpackt im robusten Kunststoffkoffer

## Ihre Vorteile

- Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe und vergüteter Metalle
- Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
- Bis zu 30 % Zeiter sparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
- Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung

## Kaufmännische Daten

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Artikelnummer                            | 1200102                  |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
| Produktschlüssel                         | BH3511                   |
| GTIN                                     | 4055626042398            |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 735,2 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 727,7 g                  |
| Zolltarifnummer                          | 82032000                 |
| Ursprungsland                            | DE                       |

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Produkttyp       | Werkzeug-Set        |
| Verpackungsart   | Koffer              |
| Verpressung      | Indent-Crimp        |
| Querschnitt min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Querschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min          | 20                  |
| AWG max          | 14                  |

### Anschlussdaten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Abisolierlänge             | 8 mm  |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt starr    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 31,5 mm |
| Höhe   | 100 mm  |
| Länge  | 180 mm  |

### Materialangaben

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set

1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>



## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set



1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000149 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Crimpzangen-Set

1200102

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200102>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)