



NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C m. Druck-aus/Wechselschalter, UP 230V 50-60Hz, 20-315W Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung

Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Produkt-Bezeichnung	NV-Dimmer
Ausführung des Produkts	Geräteeinsatz
Art der Last	kapazitive Last
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung des Betätigungselements	Dreh-/Druckknopf
Ausführung des Dimmers Seriendimmer	Nein
Allgemeine technische Daten	
<b>Betriebsscheinleistung Bemessungswert</b>	
• minimal	20 VA
• maximal	315 VA
Dimmleistung minimal	20 VA
Montageart	Befestigung mit Kralle und Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung Nennwert	230 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz
Eignung	
<b>Eignung zum Zusammenwirken</b>	
• Bewegungsmelder	Nein
• Funktaster	Nein
• IR-Taster	Nein
• Präsenzmelder	Nein
• Taster	Nein
• Zeitschalter	Nein
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Lichtwertspeicher	Nein
• Nebeneingangsanschluss	Nein
Produkteigenschaft	

- halogenfrei
- transparent

Ja  
Nein

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	35 mm
Befestigungsart	Unterputz
Material des Gehäuses	Metall

#### Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------

[Bestätigungen](#)



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Siemens hat beschlossen, sich aus dem russischen Markt zurückzuziehen (siehe hier).**

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens arbeitet an der Erneuerung der aktuellen EAC-Zertifikate.**

Bitte erkundigen Sie sich nach dem Status der Gültigkeit der EAC-Zertifizierung, wenn Sie beabsichtigen, diese Produkte in einen EAC-relevanten Markt (mit Ausnahme von Russland oder Weißrussland) zu importieren oder anzubieten.

**Informationen zur Verpackung**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TC8262>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TC8262>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TC8262](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TC8262)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

letzte Änderung:

23.04.2021

