

CRIMPFOX ZA 2_DB - Presszange

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1:1992-08 und DIN 46228-4:1990-09,
Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212815
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	6 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4046356994804
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	297,083 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	297,083 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

CRIMPFOX ZA 2_DB - Presszange

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Vierkant-Crimp
Querschnitt min.	0,5 mm ²
Querschnitt max.	6 mm ²

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch

0,5 mm² ... 6 mm²

Maße

Länge	195 mm
-------	--------

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
Material	Stahl mit Kunststoffgriff

CRIMPFOX ZA 2_DB - Presszange

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX ZA 2_DB - Presszange

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX ZA 2_DB - Presszange

1212815

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212815>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de