

CARACTERÍSTICAS

- Tornillos de doble rosca para una inserción y extracción más **faster**
- El acero BZP galvanizado proporciona una unión resistente también resistencia a la corrosión, al desgaste y al desgarro
- El cuerpo cónico y la punta afilada ayudan a cortar estos tornillos su propio hilo
- Se suministra en una caja de almacenamiento de plástico moldeado

Kit de tornillos/pernos de acero de 1.250 piezas, N.o 10, N.o 6, N.o 8

Código RS: 528-514



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta este kit de tornillos para madera de 1250 piezas de la Marca profesional de confianza que incluye tornillos de acero BZP galvanizados de varios tamaños con cabezas de tornillo avellanadas o redondas y destornilladores Pozidriv rebajados en cruz o ranurados. Estos tornillos para madera son de rosca doble y disponen de cuerpos cónicos y extremos en punta para ayudar a cortar su propia rosca. Es posible que se necesite un orificio guía para ayudar a guiar el tornillo en su lugar, especialmente con tornillos más largos, pero esto dependerá de la aplicación y el material.

Especificaciones


Número de piezas	1.250
Tipo de tornillo/perno	Tornillo para madera
Forma de la cabeza	Plano, redondo
Tipo de unidad	Pozidriv
Contenido del kit	Tornillos de cabeza avellanada N.º 10, N.º 6, N.º 8, Tornillos de cabeza redonda N.º 10, N.º 6, N.º 8
Aplicaciones	Proyectos de carpintería, montaje de muebles y armarios de madera, hardware de montaje, Trims

Especificaciones mecánicas

Longitudes de tornillos/pernos	3/4in a 2-1/2in
Tamaño de rosca	N.º 10, N.º 6, N.º 8
Material	Acero
Acabado	Galvanizado
Longitud de tornillo/perno más larga	2-1/2in
Longitud de tornillo/perno más corta	3/4in

Kit Contents									
Kit Description	Size	L (in.)	Qty	L (in.)	Qty	L (in.)	Qty	L (in.)	Qty
BZP Steel, Cross recess wood screw kit - 1250 pieces RS Stock no	Countersunk Head Screws								
	No.6	3/4	100	1	100	1 1/4	100	-	-
	No.8	1	100	1 1/4	80	1 1/2	160	2	60
	No.10	1	80	1 1/2	60	2	50	2 1/2	50
Round Head Screws									
	No.6	3/4	100	-	-	-	-	-	-
	No.8	1	80	1 1/2	80	-	-	-	-
	No.10	1 1/2	50	-	-	-	-	-	-

528-514



- GB** Cross Recess Woodscrew Kit
- D** Kreuzschlitz-Holzschraubensatz
- F** Ensemble de vis à bois à empreinte cruciforme
- I** Kit di viti da legno ad intaglio a croce
- E** Kit de tornillos para madera con ranura en cruz
- DK** Krydskaerv træskruesortiment



