

Sicherheits-Buchsen und Stecker

Sicherheits-Buchsen KBT6AR-N/...-S

mit Arretierung und Crimpanschluss

Die Sicherheits-Buchsen vom Typ KBT6AR-N/...-S sind Buchsen mit Arretierung zum Ankrimpen an hochflexible Cu-Leiter mit 10mm² oder 16mm² Querschnitten.

Mit dieser Buchsen können sowohl Sicherheits-Einbaustecker, als auch Stecker vom Typ KST6AR-N/... kontaktiert werden (siehe auch Seiten 8 – 9). In Verbindung mit Einbaustecker ergibt sich ein Geräteanschluss und mit Steckern eine Steckkupplung.



Safety sockets and plugs


Safety sockets KBT6AR-N/...-S

with snap-in lock and crimp connection

Model KBT6AR-N/...-S safety sockets are sockets with locking devices and for crimping onto highly flexible Cu conductor with cross-sections of 10mm² or 16mm².

This safety socket is suitable for mating with either safety flush-mounting plugs or plugs model KST6AR-N/... (see pages 8 – 9).

Used together with a flush-mounting plug it acts as an appliance connector and with plugs as a coupler.



Douilles de sécurité et broches

Douilles de sécurité KBT6AR-N/...-S

avec verrouillage et fût à sertir


Les douilles de sécurité du type KBT6AR-N/...-S sont des douilles avec verrouillage, à sertir sur des conducteurs Cu extra-souples de section 10mm² ou 16mm².

Ces douilles peuvent être connectées à des prises à encastrer mâles ou des broches du type KST6AR-N/... (voir pages 8 – 9).

En liaison avec une prise encastrée, on obtient une connexion directe sur un appareil; avec un raccord mâle, on forme un prolongateur.



KBT6AR-N/...-S




Nr. No.	Typ Type	Bestell Nr. Order No. No. de Cde	Farben* Colours* Couleurs*	Bezeichnung	Description	Désignation	Lieferform Delivered Livré
	KBT6AR-N/10-S	15.0017-*	21 – 29	Sicherheits-Buchse	Safety socket	Douille de sécurité	¹⁾
	KBT6AR-N/16-S	15.0020-*	21 – 29	Sicherheits-Buchse	Safety socket	Douille de sécurité	¹⁾
				Einzelteile	Individual parts	Pièces détachées	
1	IH6	15.5002		Isolierhülse	Insulating sleeve	Fourreau isolant	
2a	BP6AR-N/10-S	01.0310		Buchse 10mm ² , CuZn / Cu, Ag	Socket 10mm ² , CuZn / Cu, Ag	Douille 10mm ² , CuZn / Cu, Ag	
2b	BP6AR-N/16-S	01.0311		Buchse 16mm ² , CuZn / Cu, Ag	Socket 16mm ² , CuZn / Cu, Ag	Douille 16mm ² , CuZn / Cu, Ag	
3	T6N	15.5001-*	21 – 29	Kabeltülle, TPE	Sleeve, TPE	Manchon, TPE	

¹⁾ komplett

¹⁾ complete

¹⁾ complet



* Farbcod * Colour code * Code couleurs	20 grün-gelb green-yellow vert-jaune	21 schwarz black noir	22 rot red rouge	23 blau blue bleu	24 gelb yellow jaune	25 grün green vert	26 violett violet violet	27 braun brown brun	28 grau grey gris	29 weiss white blanc
---	---	--------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------