

## CARACTERÍSTICAS

- Compuesto de acero de cromo-vanadio templado y químicamente ennegrecido finalizar
- El material de alta calidad ofrece una larga vida útil y servicio
- Las llaves están formadas con precisión para proporcionar una tolerancia dimensional Exact, para proporcionar un ajuste preciso
- El par, el calibre y la longitud total cumplen las normas DIN 911
- Los mangos de alto par proporcionan una sujeción firme y facilidad de uso girando

## Juego RS Pro de 10 llaves hexagonales, en forma de L, 1,5 mm

Código RS: 537-748



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

RS Pro presenta este juego de llaves hexagonales de ARM corta que es una manera práctica de mantener diferentes tamaños de Allen en un solo lugar. Se suministran en un soporte de plástico, las llaves están perfectamente organizadas listas para trabajos de precisión.

El juego de llaves de diez piezas es resistente a la corrosión y está fabricado de acero de cromo-vanadio, para una vida útil de la herramienta larga y fiable. Este juego de llaves hexagonales cómodo y versátil es ideal para aplicaciones de destornillador hexagonal portátil.

### Especificaciones

<b>Sistema métrico o imperial</b>	Métrico
<b>Número de piezas</b>	10
<b>Forma</b>	L
<b>Tipo de llave hexagonal</b>	Hexagonal
<b>Material</b>	Acero de cromo-vanadio
<b>Acabado</b>	Ennegrecido
<b>Altura segura</b>	No
<b>Contenido del juego</b>	10pc. Llave hexagonal hexagonal en forma de L métrica ARM corta
<b>Aplicaciones</b>	Son ideales cuando es necesario ajustar las fijaciones o desmontar el equipo. Desde el montaje de muebles hasta el mantenimiento de bicicletas

### Especificaciones

<b>No genera chispas</b>	No
--------------------------	----

### Especificaciones mecánicas

<b>ARM corta o</b>	Corto
--------------------	-------

**Dimensiones**

Tamaño de llave hexagonal	
Métrico	Imperial
1.5mm	0.05in
2.0mm	0.078in
2.5mm	0.098in
3 mm	0.11in
4 mm	0.16in
5mm	0.20in
5.5mm	0.22in
6mm	0.24in
8 mm	0.31in
10mm	0.39in

**Aprobaciones**

Cumplimiento/Certificaciones	DIN911
Aprobación VDE/1000V	No

